

オプション

■イヤフォーム(オーダー耳せん)

一人ひとりの耳あなにに合わせて作るオーダーメイド耳せんです。
音もれによるハウリングや補聴器の脱落を防止します。



製品名	サイズ	内容	メーカー希望小売価格 (非課税)
イヤフォーム	標準・カナル・セミカナル	ハード/ソフト	9,500円
イヤフォーム フィットイヤ	標準・カナル・セミカナル	超軟性シリコン	13,500円
イヤフォーム フレックスベントオープンシェル	オーダーメイド	ベントチップ(M/L)付	10,000円
SFイヤフォーム	マイクロカナル	ハード/ソフト	10,000円
ソフトシリコン	標準・カナル・セミカナル	ソフト(20色)	9,000円

■アクセサリ



製品名	サイズ	内容	メーカー希望小売価格 (税抜)
耳あかガードHF-3	1タイプ	16個入/治具付(右用赤/左用青)	1,200円
GN ワックスガードフィルター	1タイプ	8個入/治具付	800円
乾燥ケース	1タイプ	乾燥剤付	800円

医療機器 認証番号

耳あな型補聴器

● F :227AFBZX00110000

● R E:301ABBZX00036000

ポケット型補聴器

● COCO:225AFBZX00054A01

耳かけ型補聴器

● F :227AFBZX00109000 ● R E:230AABZX00080000

● L T:229AABZX00035000 ● L S:227AFBZX00031000

● E T:229AABZX00119000 ● E N:228AFBZX00028000

補聴器は個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要です。しかし、着用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次のような方は、医師とご相談のうえ、ご使用ください。
 - ①耳の手術を受けたことのある方。
 - ②中耳炎などで過去90日以内に耳漏があった方。
 - ③過去90日以内に突発性または進行性の聴力低下があった方。
 - ④過去90日以内に左右どちらかの耳に聴力低下があった方。
 - ⑤急性または慢性的めまいがある方。
 - ⑥耳あかの多い方。
 - ⑦外耳道に湿疹、痛みまたは不快感のある方。
- 適切な音量で使用してください。必要以上に大きな音を長時間聴取すると、聴力低下をまねく場合があります。
- 補聴器を他人に貸さないでください。補聴器は本人以外、絶対にご使用にならないでください。他の人がこの補聴器を装着しても音量や音質が合わず聞こえにくいばかりでなく、耳を傷める場合があります。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp

FAX番号 06-4793-0818

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社 株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

製造販売元

GNヒアリングジャパン株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル8F
☎0120-921-102

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2019年10月現在のものです。

19.10.6S.IM.AI.J 注文No.480

FUJIIRYOKI



SOUSA
Hearing Aid
補聴器総合カタログ

補聴器の形状

補聴器の形状には大きく分けて、耳あな型と、耳かけ型があります。耳の形や操作のしやすさ、聴力の状態に合わせて選びましょう。

耳あな型 [耳の穴に収まるタイプ]

※使用者の耳の形状やオプション類の取り付けにより、補聴器が大きくなる場合があります。

外マイク耳あな型 [MIH]

耳本来の形を利用するので集音効果が高い。外マイク超小型耳あな型よりやや大きめで操作性も良い。

外マイク PR41




装用例

高度難聴にも対応。電池が長持ち。

外マイク PR48



装用例



超小型耳あな型 [CIC]

耳の奥にすっぽり入り、ほとんど外からは見えない。

PR536



装用例

小型耳あな型 [ITC]

やや大きめで操作性が良く、機能の拡張性もある。

PR41



装用例

耳あな型 [ITE]

耳にしっかりと収まり、高度難聴にも対応。

PR41

PR48

※写真はPR48



装用例

耳かけ型 [耳の後ろにかけるタイプ]

外耳道内レシーバ耳かけ型 [RIE]

小型で装着感が良くカラーバリエーションも豊富。

PR48



装用例

耳かけ型 [BTE]

幅広い聴力レベルに対応。操作がしやすい。

PR48

PR44



装用例

SOUSA 使用環境比較表

「ご使用の環境」について チェックしてみましょう。使用環境や用途に合わせて補聴器のクラスをお選びください。



SOUSA Line UP

3年間無償保証

片耳 非課税

SOUSA FINE (ソウサ ファイン)

外耳道内レシーバ耳かけ型

ミディアムプロンド



ソウサ ファイン2

モデル名	メーカー希望小売価格
F262-DRW	330,000円

ソウサ ファイン3

モデル名	メーカー希望小売価格
F362-DRW	230,000円

軽～中 ローパワー
軽～中高 ミディアムパワー
中～高 ハイパワー
中～重 ウルトラパワー

外マイク耳あな型



ソウサ ファイン1

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F1MIH-W	LP	530,000円
	MP	
	HP	
	UP	

ソウサ ファイン2


モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F2MIH-W	LP	350,000円
	MP	
	HP	
	UP	

ソウサ ファイン3

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F3MIH-W	LP	250,000円
	MP	
	HP	
	UP	

※ボリュームコントロールがオプション(片耳10,000円)で付けられます。

超小型耳あな型



ソウサ ファイン1

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F1CIC	LP	510,000円
	MP	

ソウサ ファイン2

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F2CIC	LP	330,000円
	MP	

ソウサ ファイン3

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F3CIC	LP	230,000円
	MP	

軽～中 ローパワー
軽～中高 ミディアムパワー

小型耳あな型



ソウサ ファイン1

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F1ITC-DW	MP	520,000円
	HP	
	UP	

ソウサ ファイン2

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F2ITC-DW	MP	340,000円
	HP	
	UP	

ソウサ ファイン3

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F3ITC-DW	MP	240,000円
	HP	
	UP	

※ボリュームコントロールがオプション(片耳10,000円)で付けられます。

耳あな型



ソウサ ファイン1

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F1ITE-DW	HP	520,000円
	UP	

ソウサ ファイン2

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F2ITE-DW	HP	340,000円
	UP	

ソウサ ファイン3

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
F3ITE-DW	HP	240,000円
	UP	

※ボリュームコントロールがオプション(片耳10,000円)で付けられます。

中～高 ハイパワー
中～重 ウルトラパワー

リサウンド・リンクス クアトロ

外耳道内レシーバ耳かけ型 充電式



リサウンド・リンクス クアトロ 9

モデル名	メーカー希望小売価格	
RE961-DRWC	(片耳) 560,000円 補聴器本体 510,000円(非課税) + 充電器 50,000円(税抜)	(両耳) 968,000円 補聴器本体 918,000円(非課税) + 充電器 50,000円(税抜)

リサウンド・リンクス クアトロ 7

モデル名	メーカー希望小売価格	
RE761-DRWC	(片耳) 380,000円 補聴器本体 330,000円(非課税) + 充電器 50,000円(税抜)	(両耳) 644,000円 補聴器本体 594,000円(非課税) + 充電器 50,000円(税抜)

※補聴器本体は非課税、充電器は課税です。

耳かけ型 カラーバリエーション



軽～中 ローパワー
中～高 ハイパワー
軽～中 高 ミディアムパワー
中～重 ウルトラパワー

高音域まで再現
お気に入りの情景も彩り豊かに

高音域の再現性、出力レベルを高めることにより、リサウンド・リンクス クアトロは繊細な音まで聞き取ることができます。静かな環境では本当に静かであり、大きな音は快適で、鮮明で歪みのない音です。子供たちの笑い声や鳥の声、音楽のひとつひとつの音といった音を、より楽しめるようになりました。



衝撃音を抑制
不意の不快感を抑えて快適に

食器がガチャンとぶつかる音や鍵のジャラジャラする音など、不意の衝撃音を抑制。ソフトな会話はそのまま維持するので、一日中快適に過ごせます。



全自動 空間認識
音の方向や距離が分かりやすい ※リサウンド・リンクス クアトロ9のみ

音の方向感・距離感をより分かりやすく自動で調整します。耳本来の集音効果を模倣処理することで前後を、左右の耳の音量差を正確に再現することで距離感を分かりやすくします。周囲の空間を立体的に捉えることができ、話しかけてくる人の方向や近づいてくる車の距離が分かりやすくなります。




充電式タイプ
長持ち&持ち運びやすい充電式

超小型の補聴器にリチウムイオン充電電池を内蔵。非接触式なので充電方法はとても簡単、寝る前に充電器にセットするだけで、1日以上使用できます。また、充電器本体をフル充電しておけば、1週間程度の旅行も安心です。



充電時間	使用時間
3時間	30時間 / 24時間(内、半分の時間でワイヤレス機器使用の場合)
1時間	16時間
30分	8時間

外マイク耳あな型 電池交換式



リサウンド・リンクス クアトロ 9

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
RE9MIH-W	MP	(片耳) 520,000円
	HP	(両耳) 936,000円
	UP	

リサウンド・リンクス クアトロ 7

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
RE7MIH-W	MP	(片耳) 340,000円
	HP	(両耳) 612,000円
	UP	

※ボリュームコントロールがオプション(片耳)1万円です。

軽～中高 ミディアムパワー
中～高 ハイパワー
中～重 ウルトラパワー

超小型耳あな型 電池交換式



リサウンド・リンクス クアトロ 9

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
RE9CIC-W	LP	
	MP	(片耳) 520,000円
	HP	(両耳) 936,000円
	UP	

リサウンド・リンクス クアトロ 7

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
RE7CIC-W	LP	
	MP	(片耳) 340,000円
	HP	(両耳) 612,000円
	UP	

軽～中 ローパワー
軽～中高 ミディアムパワー
中～高 ハイパワー
中～重 ウルトラパワー

小型耳あな型 電池交換式



リサウンド・リンクス クアトロ 9

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
RE9ITC-DW	LP	
	MP	(片耳) 520,000円
	HP	(両耳) 936,000円
	UP	

リサウンド・リンクス クアトロ 7

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
RE7ITC-DW	LP	
	MP	(片耳) 340,000円
	HP	(両耳) 612,000円
	UP	

※ボリュームコントロールがオプション(片耳)1万円です。

軽～中 ローパワー
軽～中高 ミディアムパワー
中～高 ハイパワー
中～重 ウルトラパワー

耳あな型 電池交換式



リサウンド・リンクス クアトロ 9

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
RE9ITE-DW	MP	(片耳) 520,000円
	HP	(両耳) 936,000円
	UP	

リサウンド・リンクス クアトロ 7

モデル名	パワー	メーカー希望小売価格
RE7ITE-DW	MP	(片耳) 340,000円
	HP	(両耳) 612,000円
	UP	

※ボリュームコントロールがオプション(片耳)1万円です。

軽～中高 ミディアムパワー
中～高 ハイパワー
中～重 ウルトラパワー

耳あな型 カラーバリエーション CIC/ITC/ITE/MIH

フェイスプレート 全2色

ライト ベージュ

シェル 全12色

白銀 桃色 藤紫 紅赤 赤 ベージュ
黒色 黄金 深緑 群青 青 ライト

リサウンド・リンクス3D

外耳道内レシーバ耳かけ型



軽～中 軽～中高 中～高 中～重
ローパワー ミディアムパワー ハイパワー ウルトラパワー

リサウンド・リンクス3D 9E

モデル名	メーカー希望小売価格
LT962-DRW	(片耳)380,000円 (両耳)684,000円

耳かけ型



リサウンド・リンクス3D 9E

モデル名	メーカー希望小売価格
LT977-DW	(片耳)380,000円 (両耳)684,000円

リサウンド・リンクス3D 7E

モデル名	メーカー希望小売価格
LT777-DW	(片耳)250,000円 (両耳)450,000円

パワー耳かけ型



リサウンド・リンクス3D 9E

モデル名	メーカー希望小売価格
LT988-DW	(片耳)380,000円 (両耳)684,000円

リサウンド・リンクス3D 7E

モデル名	メーカー希望小売価格
LT788-DW	(片耳)250,000円 (両耳)450,000円

リサウンド・リンクス2

外耳道内レシーバ耳かけ型



軽～中 軽～中高 中～高 中～重
ローパワー ミディアムパワー ハイパワー ウルトラパワー

リサウンド・リンクス2 9E+

モデル名	メーカー希望小売価格
LS962-DRW	(片耳)330,000円 (両耳)594,000円

耳かけ型



リサウンド・リンクス2 9E+

モデル名	メーカー希望小売価格
LS977-DW	(片耳)330,000円 (両耳)594,000円

リサウンド・リンクス2 7E+

モデル名	メーカー希望小売価格
LS777-DW	(片耳)210,000円 (両耳)378,000円

パワー耳かけ型



リサウンド・リンクス2 9E+

モデル名	メーカー希望小売価格
LS988-DW	(片耳)330,000円 (両耳)594,000円

リサウンド・リンクス2 7E+

モデル名	メーカー希望小売価格
LS788-DW	(片耳)210,000円 (両耳)378,000円

リサウンド・エンツォ3D

スーパーパワー耳かけ型



リサウンド・エンツォ3D 9

モデル名	メーカー希望小売価格
ET998-DW	(片耳)490,000円 (両耳)882,000円

リサウンド・エンツォ3D 7

モデル名	メーカー希望小売価格
ET798-DW	(片耳)330,000円 (両耳)594,000円

リサウンド・エンツォ3D 5

モデル名	メーカー希望小売価格
ET598-DW	(片耳)220,000円 (両耳)396,000円

リサウンド・エンツォ2

スーパーパワー耳かけ型



リサウンド・エンツォ2 9E

モデル名	メーカー希望小売価格
EN998-DW	(片耳)380,000円 (両耳)684,000円

リサウンド・エンツォ2 7

モデル名	メーカー希望小売価格
EN798-DW	(片耳)250,000円 (両耳)450,000円

リサウンド・エンツォ2 5

モデル名	メーカー希望小売価格
EN598-DW	(片耳)180,000円 (両耳)324,000円

ココ

ポケット型デジタル補聴器



モデル名	メーカー希望小売価格
CC-V	44,000円

モデル名	メーカー希望小売価格
CC-PV	62,000円

豊富なカラーバリエーション

リサウンド・リンクス3D、リサウンド・リンクス2

全14色

リサウンド・エンツォ3D、リサウンド・エンツォ2

全8色

補聴器を選ぶには？

1 専門家によるカウンセリング

専門スタッフがお客様のきこえの状況についてカウンセリングを行います。日頃困っていること、悩み、不安、補聴器に対する疑問などについてもお話しください。



2 聴力測定

補聴器の正確な調整のために、まず聴力を測定します。



3 補聴器のお試し

お客様の聴力に合わせて設定した補聴器で試聴を行います。
※補聴器は、使用開始前に適切なフィッティングが必要です。




4 調整

補聴器で聞いた音への反応、言葉の聞き取り、音質、違和感によって微調整を行い、お客様に合わせていきます。器種を変更して試す場合もあります。




5 補聴器の選択

聴力データ、想定される使用環境、年齢、ご予算に合わせて適正な器種を専門スタッフが選びます。



6 補聴器の決定

試聴結果、操作性、形、色などをもとにお客様にあった補聴器を決定します。



ワイヤレスアクセサリー

価格は全て、メーカー希望小売価格です。

【対象シリーズ】
ソウサ ファイン/リサウンド・リンクス クアトロ/
リサウンド・リンクス3D/リサウンド・リンクス²/
リサウンド・エンツォ3D/リサウンド・エンツォ²
のワイヤレス対応モデル

●ワイヤレスアクセサリーの保証期間は1年
です。ワイヤレス機能使用中は、補聴器の
電池使用量が通常の約3倍となります。



TVユナイトII 35,000円(税抜)

TVユナイトIIを使えば、家族と同じ音量でテレビを楽しめます。
もう気兼ねしながらテレビの音を大きくする必要はありません。

- テレビの音声をステレオ音声で直接補聴器へお届け
- 豊かで臨場感にあふれた音質を届けるドルビーデジタル対応

リモコンユナイトII 35,000円(税抜)

シンプルで大きなボタンを利用して、簡単に補聴器のプログラムや
音量を変えることができます。

- 液晶画面で補聴器の設定を確認
- TVユナイトなどからの音声と、補聴器の音声バランスを調節

マイクロマイク 35,000円(税抜)

マイクを会話相手の胸元に装着すると、街中など騒音に囲まれた環
境や、会話の相手が少し離れた所(最大25m)にいる場合でも会話
が聞き取りやすくなります。

- 騒音の有無により指向性/無指向性を自動切替
- ボタン操作で音量調節が可能

携帯ユナイトII 35,000円(税抜)

携帯電話の音声が直接補聴器から聞こえます。より明瞭な音声
をお届けし、ハウリングも防ぎます。(Bluetooth対応の携帯電話に限ります)

- 高音質なステレオ音声(両耳装用の場合)
- 手元での補聴器のプログラム変更、音量調節可能

マルチマイク 50,000円(税抜)

街中など騒音に囲まれた環境や、会話の相手が少し離れた所(最
大25m)にいる場合の聞き取りを助けます。1対1での会話だけ
でなく、会議の場でもさまざまな方向からの発言を拾い、補聴器に
届けます。

- 騒音の有無により指向性/無指向性を自動切替
- ボタン操作で音量調節が可能
- 机に置くとテーブルマイクに
- テレコイル内蔵
- FM入力
- テレビやオーディオ機器などからのライン入力対応

汗・湿気に強い ナノテックコーティング


【対象シリーズ】ソウサ ファイン/リサウンド・リンクス クアトロ/リサウンド・リンクス3D/リサウンド・リンクス²/
リサウンド・エンツォ3D/リサウンド・エンツォ²



より長く、快適に補聴器をご使用いただくために**精密機器専用のコーティングを採用**。
汗や湿気に強いナノテックコーティングを補聴器の表面だけではなく内部部品にも施しています。
補聴器本体に水分が触れると水滴となって、弾きます。
耐久性に優れ、突然の降雨や運動時にも活躍します。

きこえに差が出る 外マイク


【対象シリーズ】ソウサ ファイン/リサウンド・リンクス クアトロ



マイクを補聴器本体の外に出し、耳介に沿わせることにより、耳本来の集音機能を活かします。

- 自然に近い方向感覚
- マイクが耳の溝に隠れるので風切り音を拾いにくい
- 外マイクの採用で本体を小型化

※従来の耳あな型と同程度のサイズで、
寿命の長い電池を使用できます。



11%
小型化

比較値は写真の補聴器の体積比。装着者の耳の形状によってサイズが写真と異なる場合があります。

密着しにくく快適 ディンプルシェル

【対象シリーズ】ソウサ ファイン/リサウンド・リンクス クアトロ

耳あな型・外マイク耳あな型共通

シェルの表面にくぼみを作ることで、
皮膚との接触面積がノーマルシェルの半分以下に減り、
圧迫感の少ない着け心地を生み出します。



ディンプルシェル(溝ベント)



ノーマルシェル(ホールベント)

保証システム

保証内容

対象シリーズ

紛失・破損保証

- 対象** 紛失やユーザー様の過失による損傷
- 保証** 無償にて新品提供、修理対応(右記記載の回数に限る)
- 期間** お買い上げ日から2年間または1年間
※但し紛失保証適用時には、保証書と共に警察へ提出した
遺失届が必要です。
※補聴器本体のみ適用されます。充電器は適用されません。

紛失保証

ずっと再作保証

- 対象** シェルの再作(破損を除く)
- 保証** オーダーメイド補聴器(シェル)が耳に合わな
くなった場合は再作を何度でも無償にて対応
- 期間** 製品の修理対応期間終了日まで

3年間
無償保証
(シェルの再作含む)
+
ほっと
システム

お買い上げ日から3年間、自然故障が生じた場合は無償
にて修理および耳あなの形が合わなくなった場合の再作
をいたします。その後、1回の修理につき4年目までは1回
につき40,000円を上限とし、これを超える修理費用はご
請求いたしません。

※自然故障の場合のみ適用されます。修理費用は補聴器1台につきの料金です。

故障保証
(2年間)
+
新ほっと
システム

お買い上げ日から2年間、自然故障が生じた場合は無償
にて修理および耳あなの形が合わなくなった場合の再作
をいたします。保証期間終了後も、お買い上げ日から4年
目までは1回につき40,000円を上限とし、これを超える修
理費用はご請求いたしません。

※自然故障の場合のみ適用されます。修理費用は補聴器1台につきの料金です。

故障保証
(1年間)
+
新ほっと
システム

お買い上げ日から1年間、自然故障が生じた場合は無償
にて修理をいたします。保証期間終了後も、お買い上げ日
から4年目までは1回につき40,000円を上限とし、これを
超える修理費用はご請求いたしません。

※自然故障の場合のみ適用されます。修理費用は補聴器1台につきの料金です。

- 【2年保証】(2年間2回)
■リサウンド・リンクス クアトロ 9
■リサウンド・エンツォ3D 9
- 【2年保証】(2年間1回)
■ソウサ ファイン1
■リサウンド・リンクス3D 9E
■リサウンド・リンクス² 9E+
■リサウンド・エンツォ² 9E
■リサウンド・リンクス クアトロ 7
■リサウンド・エンツォ3D 7
- 【1年保証】(1年間1回)
■ソウサ ファイン2
■リサウンド・リンクス3D 7E
■リサウンド・リンクス² 7E+
■リサウンド・エンツォ² 7
■リサウンド・エンツォ3D 5
■リサウンド・エンツォ² 5

【ずっと再作保証】

- ソウサ ファイン1
- リサウンド・リンクス クアトロ 9
- リサウンド・リンクス クアトロ 7

- ソウサ ファイン1
- ソウサ ファイン2
- ソウサ ファイン3

- リサウンド・リンクス クアトロ 9
- リサウンド・リンクス3D 9E
- リサウンド・リンクス² 9E+
- リサウンド・エンツォ3D 9
- リサウンド・エンツォ² 9E
- リサウンド・リンクス クアトロ 7
- リサウンド・リンクス3D 7E
- リサウンド・リンクス² 7E+
- リサウンド・エンツォ3D 7
- リサウンド・エンツォ² 7
- リサウンド・エンツォ3D 5
- リサウンド・エンツォ² 5

- ココ

補聴器性能一覧

シリーズ名	モデル名	適応聴力範囲		最大音響利得			使用電池	電池寿命 (時間)
				HFA-FOG (±5dB)	90dB入力最大 出力音圧レベル ピーク (+3dB SPL以下)	誘導コイル入力の 最大感度レベル HFA-MASL (±6dB SPL)		
ソウサ ファイン1 ソウサ ファイン2 ソウサ ファイン3	SOUSA F262-DRW SOUSA F362-DRW	LP	軽度~中等度	43	113	71	PR48	195
		MP	軽度~中・高度	51	116	79		200
		HP	中等度~高度	56	122	85		
		UP ^{※1}	中等度~重度	64	129	94		215
	SOUSA F1MIH-W SOUSA F2MIH-W SOUSA F3MIH-W	LP	軽度~中等度	38	115	—	PR41/ PR48	125/205
		MP	軽度~中・高度	45	119	74		120/200
		HP	中等度~高度	54	121	83		120/205
		UP	中等度~重度	63	130	93		135/230
	SOUSA F1CIC SOUSA F2CIC SOUSA F3CIC	LP	軽度~中等度	38	115	—	PR536	75
		MP	軽度~中・高度	45	119	—		70
	SOUSA F1ITC-DW SOUSA F2ITC-DW SOUSA F3ITC-DW	MP	軽度~中・高度	45	119	74	PR41	120
		HP	中等度~高度	54	121	83		120
		UP	中等度~重度	63	130	93		135
	SOUSA F1ITE-DW SOUSA F2ITE-DW SOUSA F3ITE-DW	HP	中等度~高度	54	121	83	PR41/ PR48	120/205
		UP	中等度~重度	63	130	93		135/230
リサウンド・リンクス クアトロ 9 リサウンド・リンクス クアトロ 7	RE9MIH-W RE7MIH-W	MP	軽度~中・高度	45	118	—	PR41/ PR48	120/200
		HP	中等度~高度	53	120	—		
		UP	中等度~重度	62	129	—		130/215
	RE9CIC-W RE7CIC-W	LP	軽度~中等度	37	114	—	PR536	75
		MP	軽度~中・高度	45	118	—		70
		HP	中等度~高度	53	120	—		75
		UP	中等度~重度	62	128	—		75
	RE9ITC-DW RE7ITC-DW	LP	軽度~中等度	37	114	—	PR41	120
		MP	軽度~中・高度	45	118	—		
		HP	中等度~高度	53	120	—		
		UP	中等度~重度	62	129	—		130
	RE9ITE-DW RE7ITE-DW	MP	軽度~中・高度	45	118	—	PR41/ PR48	120/200
		HP	中等度~高度	53	120	—		
		UP	中等度~重度	62	129	—		130/215

補聴器性能一覧

シリーズ名	モデル名	適応聴力範囲		最大音響利得			使用電池	電池寿命 (時間)
				HFA-FOG (±5dB)	90dB入力最大 出力音圧レベル ピーク (+3dB SPL以下)	誘導コイル入力の 最大感度レベル HFA-MASL (±6dB SPL)		
リサウンド・リンクス クアトロ 9 リサウンド・リンクス クアトロ 7	RE961-DRWC RE761-DRWC	LP	軽度~中等度	46	113	—	充電電池	30
		MP	軽度~中・高度	50	116	—		
		HP	中等度~高度	57	120	—		
		UP ^{※1}	中等度~重度	65	128	—		
リサウンド・リンクス 3D 9E リサウンド・リンクス 3D 7E	LT962-DRW	LP	軽度~中等度	43	113	71	PR48	195
		MP	軽度~中・高度	51	116	79		200
		HP	中等度~高度	56	122	85		
		UP ^{※1}	中等度~重度	64	129	94		215
リサウンド・リンクス 3D 9E リサウンド・リンクス 3D 7E	LT977-DW LT777-DW	軽度~中・高度		53	124	85	PR48	220
	LT988-DW LT788-DW	中等度~高度		63	132	91	PR48	185
リサウンド・リンクス ² 9E+ リサウンド・リンクス ² 7E+	LS962-DRW	LP	軽度~中等度	43	113	71	PR48	195
		MP	軽度~中・高度	51	116	79		200
		HP	中等度~高度	56	122	85		
		UP ^{※1}	中等度~重度	64	129	94		215
リサウンド・リンクス ² 9E+ リサウンド・リンクス ² 7E+	LS977-DW LS777-DW	軽度~中・高度		53	124	85	PR48	220
	LS988-DW LS788-DW	中等度~高度		63	132	91	PR48	185
リサウンド・エンツォ3D 9 リサウンド・エンツォ3D 7 リサウンド・エンツォ3D 5	ET998-DW ET798-DW ET598-DW	高度~重度		69	141	101	PR44	195
リサウンド・エンツォ ² 9E リサウンド・エンツォ ² 7 リサウンド・エンツォ ² 5	EN998-DW EN798-DW EN598-DW	高度~重度		69	141	101	PR44	195
ココ	CC-V	軽度~中・高度		47	127	69	単4乾電池 (アルカリ)	180
	CC-PV	中等度~重度		63	135	85		120

最大音響利得は入力音圧50dB SPL。ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。
電池の寿命は標準の状態での測定値。調整や使用状況により異なります。 ※1 有料オプションのカスタムモールドUPレシーバが必要です。
本データはJIS C 5512:2015の2cm²カブラにより測定、表示してあります。