


●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

## ■各部名称



## ■接続方法

1. 接続をする前にホスト機器の電源がオフになっていることを確認してください。
  2. SATA ケーブルを本製品のSATAコネクタとホスト機器のSATAコネクタに接続してください。
  3. 電源ケーブルを本製品の電源コネクタとホスト機器の電源コネクタに接続してください。
- ※SATAケーブル、電源ケーブルは付属しておりません。  
※初めてご使用になる時は、OS上でフォーマットを行なってください。

## ■製品仕様

型番	GH-SSD32C60	GH-SSD32C120	GH-SSD32C240	GH-SSD32C480
規格	Serial ATA Revision 3.1, Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s, 1.5Gb/s)			
サイズ	2.5"			
コントローラ	Phison PS3108-S8			
NAND フラッシュ	MLC			
容量	60GB	120GB	240GB	480GB
データ転送速度 (最大)	読込 520MB/s 書込 100MB/s	読込 520MB/s 書込 210MB/s	読込 520MB/s 書込 470MB/s	読込 520MB/s 書込 500MB/s
動作温度	0℃～70℃			
動作湿度	10%～90%(結露なきこと)			
保管温度	-40℃～85℃			
保管湿度	10%～90%(結露なきこと)			
外形寸法	W69.9×D100×H7(mm)			
電源電圧	5V±5%			
消費電流 (瞬時最大値)	800mA	860mA	930mA	980mA
MTBF	1,000,000 時間			
衝撃耐性	500G/2ms			
振動耐性	20G/80～2000Hz			
機能	静的・動的ウェアレベリングサポート		セキュアイレース サポート	
	パッドブロック管理		製品寿命時においてデータ変更を	
	S.M.A.R.T対応		自動で禁止するデータ保護機能をサポート	
	エラー訂正機能 BCH ECC 72bits/1KByte		NCQ(Native Command Queuing)対応	
	TRIMコマンドサポート		静電耐圧ESD ±4KV	
	SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート			
重量	約 57g (フラッシュチップ搭載数による)			
RoHS	対応			
保証	3 年間			
付属品	取扱説明書(本書)、3年間保証書			

※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。

※FAT16 環境では上記のデータ転送速度は保証していません。

※データ転送速度の数値は、すべてシーケンシャルアクセス時の最大値であり、ご使用環境により速度は異なります。

## ■安全にお使い頂くために必ずお守りください。



### **警告** 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、触れないでください。
- 異物や液体を付着させないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- パソコンなどへは、しっかり差し込んでください。



### **注意** 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 使用しないときは、パソコンなどから抜いて保管してください。
- 保管するときは、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。
- データ転送中は、パソコンなどから取り外さないでください。



### **データについて**

- 誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。
- 磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。
- 温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。
- 大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。
- データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	<a href="http://www.green-house.co.jp/">http://www.green-house.co.jp/</a>

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。