


商品特徴説明

①いつでもさらりと書き出せる “スリップシール機構”搭載



当社万年筆の代表モデル「#3776 センチュリー」の特徴である“スリップシール機構”を「PROCYON」にも搭載しました。ネジ式でありながら、インナーキャップでペン先を完全気密乾燥を防ぐ、当社独自の機構です。いつでもさらっと書き出せ、フレッシュなインクの状態で筆記することができます。



キャップをしめる時、本体とインナーキャップが密着。本体を回してもインナーキャップが本体の回転に追従して奥に移動します。スプリングの力でインナーキャップの密着状態が保たれ常に完全気密となります。

③コシがあり柔軟性に優れた五角絞り大型ペン先

1962年、当社は日本初の五角絞りの金ペン万年筆を発売しました。「PROCYON」はそのノウハウを受け継いだ五角絞りペン先を採用。程よくなることで、ステンレス製でありながらも金ペンのような書き心地を実現しました。



②インク吸入がしやすい独自設計のペン芯 “ラストドロップ機構”搭載



「PROCYON」はコンバーターでインク吸入する時にグリップまでインクに浸す必要がありません。ペン先の肩口あたりまで浸すだけで十分にインクを吸入できる新設計のペン芯です。インク残量の少ないインク瓶からも吸入しやすくなりました。



※インク瓶形状に依存します。

④最適重量バランス設計のアルミボディ

ボリウムのある金属ボディですが、アルミを採用することで重すぎず軽すぎない重量感を実現しました。後部にキャップを付けたときのバランスも考慮した、筆記に最適な設計です。



「PROCYON」「PROCYON LUSTER」はインクの乾燥を防ぐ完全気密の“スリップシール機構”を備えております。
2年間乾かすいつでもさらっと書き出せ、年に1～2回しか使用しないユーザーでもフレッシュなインクの状態で筆記することができます。

■キャップをした状態で本製品の経時試験 インク残量結果

※満タン(1.2ml)のカートリッジインクを挿し、筆記できることを確認後、室温(冷暗所)で横向き(寝かせて)放置する。
※キャップが完全に止まるまで閉じた状態での条件にする。

